

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7130-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä