

Garant**CC.T 09T308, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T308 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä