

Garant**CC.T 120404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120404 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä