

**Garant****CC.T 09T304, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CC.T 09T304 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7130-2
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä