

**Garant****DC.T 070204, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 070204 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Toleranssi	M

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä