

**Garant****CC.T 120404, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

CC.T 120404 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä