

**Garant****SCMT 09T304, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7130-2
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä