


**Garant****SC.T 09T304, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SC.T 09T304 HB7130-2 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7130-2

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f: 0,1 - 0,4 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7130-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä