

Garant**TCMT 110204, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110204 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204

Laji	HB7130-2
lastunmurtaja	VS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä