

Garant**TCMT 16T304, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260956 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750336 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

TCMT 16T304 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Laji | HB7130-2 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| Lastuava aine | KM |
| lastunmurtaja | VS |
| Pääkäyttöalue | M |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Nirkon säde | 0,4 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | TCMT 16T304 |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 270 m/min |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |