

Garant**SCMT 120404, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120404 HB7130-2 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7130-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,4 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä