

**Garant****DC.T 11T308, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T308 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	HB7130-2

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä