

**Garant****TC.T 16T304, Laji: HB7130-2**

### Tilastiedot

Tilausnumero	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

TC.T 16T304 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Laji	HB7130-2

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä