


Garant**SC.T 120408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 120408 HB7130-2 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7130-2

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä