


**Garant****SC.T 120404, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260765 HB7130-2 |
| GTIN         | 4062406750305   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

SC.T 120404 HB7130-2 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7130-2

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 70 - 240 m/min      |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely         |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                   |
| Lastuava aine                   | KM                  |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 2,5 mm        |
| Pääkäyttöalue                   | M                   |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Laji                 | HB7130-2                        |
| Toleranssi           | M                               |
| lastunmurtaja        | VM                              |
| Nirkon säde          | 0,4 mm                          |
| ISO-koodi-kääntöterä | SCMT 120404                     |
| Koneistusehto        | kevyesti hakkaava               |
| Tuotetyyppi          | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |