

**Garant****VBMT 110304, Laji: HB7130-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

VBMT 110304 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min

lastunmurtaja	VS
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä