

**Garant****TCMT 16T308, Laji: HB7130-2****Tilastiedot**

Tilausnumero	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 16T308 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Toleranssi	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä