

Garant**VB.T 110304, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 110304 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä