

Garant**VBMT 160404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160404 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7130-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä