

Garant**VB.T 160408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 160408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä