

**Garant****VB.T 160404, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VB.T 160404 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö f: 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7130-2
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä