

**Garant****VC.T 110304, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VC.T 110304 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Pääkäyttöalue	M

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7130-2
Toleranssi	M
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä