

Garant**VC.T 160404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160404 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuava aine	KM
Laji	HB7130-2
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä