

Garant**VC.T 160408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
Toleranssi	M
Laji	HB7130-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä