

**Garant****VC.T 110304, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VC.T 110304 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö f: 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

### Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Toleranssi	M

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7130-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä