

Garant**VC.T 110302, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VCMT 110302 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110302
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä