

Garant**VC.T 160404, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160404 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Toleranssi	M

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Laji	HB7130-2
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä