


**Garant****SCMT 09T308, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SCMT 09T308 HB7130-2 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7130-2

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7130-2
lastunmurtaja	VM

ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä