

HellermannTyton

Automaattiset nippusidepihdit, Tyyppi: EVO7I



Tilaustiedot

Tilausnumero	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Tuoteluokka	76C

Kuvaus

Malli:

Nippusiteiden tarkkaan kiristämiseen ja pakan katkaisuun yhdessä työvaiheessa. Säädettävä kiristysvoima. Nippusiteet katkaistaan siististi ilman terävää särmää. Siteen poisleikattu pää jää keräimeen. EVO7i:n innovatiivisen ja patentoidun TLC-teknologian (Tension/Lock/Cut) ansiosta nippusiteiden työstäminen sujuu huomattavasti pienemmällä voimantarpeella. Siisti katkaisu onnistuu erittäin helposti. Takaiskut eliminoidaan ja käyttäjään kohdistuva rasitus vähenee.

Etu:

- **Täsmällinen yhdistäminen pienellä voimantarpeella TCL-teknologian ansiosta.**
- **Luistamaton kahva mahdollistaa tukevan otteen.**
- **Kevyt, lasikuituvahvisteinen muovikotelo.**
- **Vetovoiman kätevä säätö 33 portaalla.**
- **Pitkä, kapea etuosa ahtaisiin asennusolosuhteisiin.**
- **Ripustin työkalulenkkiin kiinnittämistä tai työkaluseinään ripustamista varten.**
- **Helposti vaihdettava terä ja kärki. Yhteensopiva vanhemman EVO7-mallin kanssa.**

Ergonomiset nippusidepihdit alennetulla leikkuuiskulla, joka suojaa työskennellessä erityisen hyvin niveliä.

Käyttö:

Nippusiteiden tarkkaan kiristämiseen ja pakan katkaisuun yhdessä työvaiheessa. Säädettävä kiristysvoima. Nippusiteet katkaistaan siististi ilman terävää särmää. Siteen poisleikattu pää jää keräimeen.

Muovisille nippusiteille.

Erikoistarvike:

Nippuside nro 083700 / 083705.

Varaterä nro 729941.

Tekninen kuvaus

Nippusiteille, joiden paksuus enintään	1,5 mm
Nippusiteille, joiden leveys enintään	4,8 mm
Paino	275 g
Tuotetyyppi	Nippusidepihdit

Tarvikkeet

Varaterä Tyyppi EVO7	729941 EVO7
----------------------	-------------