



## Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: 7222806



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

**FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.**

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

#### Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Valmistajamerkintä: CG13-125V

Tehonkulutus: 1300 W

Enimmäiskierrosluku: 11500 min<sup>-1</sup>

Kierroslukualue: 2800 - 11500 min<sup>-1</sup>

Laikan enimmäis-Ø: 125 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 35 mm

### Tekninen kuvaus

Paino	2,3 kg
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Tehonkulutus	1300 W
Verkköjännite	240 V
Kierroslukualue	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Verkkotaajuus	50 Hz
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6 m/s <sup>2</sup>
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Valmistajamerkintä	CG13-125V
Enimmäiskatkaisusyvyys	35 mm
Erytisominaisuus	Kierroslukuelektronikka
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Enimmäiskierrosluku	11500 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone