



## Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: 7222826



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

**FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.**

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

#### Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Valmistajamerkintä: CG17-125INOX

Tehonkulutus: 1700 W

Enimmäiskierrosluku: 7500 min<sup>-1</sup>

Kierroslukualue: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

Laikan enimmäis-Ø: 125 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 35 mm

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskatkaisusyvyys	35 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Tehonkulutus	1700 W
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Enimmäiskierrosluku	7500 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	CG17-125INOX
Paino	2,4 kg
Verkköjännite	240 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5 m/s <sup>2</sup>
Erytisominaisuus	Kierroslukuelektronikka
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Kierroslukualue	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Verkkotaajuus	50 Hz
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone