



## Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: 7222796



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

**FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.**

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

#### Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Valmistajamerkintä: CG10-125

Tehonkulutus: 1000 W

Enimmäiskierrosluku: 11000 min<sup>-1</sup>

Laikan enimmäis-Ø: 125 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 35 mm

Paino: 2,1 kg

### Tekninen kuvaus

uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Enimmäiskatkaisusyvyys	35 mm
Paino	2,1 kg
Tehonkulutus	1000 W
Verkkotaajuus	50 Hz
Erityisominaisuus	lyhyt rakenne
Enimmäiskierrosluku	11000 min <sup>-1</sup>
Verkkojännite	240 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,5 m/s <sup>2</sup>
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	CG10-125
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone