

**Garant****TKM-pallopääjyrsin, pinnoittamaton, Ø f8 DC: 5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 207026 5      |
| GTIN         | 4045197596444 |
| Tuoteluokka  | 11X           |

**Kuvas**

Malli:

Erillinen kiillotushionta lastutiloissa takaa pitkälastuisten alumiinimateriaalien erinomaisen lastunpoiston. Pituudet standardin DIN 6527 mukaan.

**Tekninen kuvaus**

|   |                |
|---|----------------|
| Terän Ø D <sub>c</sub>  | 5 mm           |
| Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,06 mm        |
| Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus            | 18 mm          |
| HammaslukuZ   | 2              |
| Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>                                      | 4,6 mm         |
| varren Ø D <sub>s</sub>   | 5 mm           |
| Kokonaispituus L  | 54 mm          |
| Terän pituus L <sub>c</sub>                                       | 8 mm           |
| Nousukulma  | 45 astetta     |
| Säde R  | 2,5 mm         |
| Pinnoitus   | pinnoittamaton |
| Lastuava aine   | TKM            |
| Standardi   | Tehdasnormi    |
| tyyppi  | W              |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø                | f8                             |
| syöttösuunta                          | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana | 0,03×D kopiojyrinnässä         |
| Varsi                                 | DIN 6535 HA                    |
| Tasapainotusluokka varrella           | G 2,5, kun HA                  |
| Sisäjähdytys                          | ei                             |
| Värirenas                             | keltainen                      |
| Tuotetyyppi                           | Uurrehöylä                     |

## Käyttäjätiedot

|                              | Sopivuus          | $V_c$     | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alu                          | soveltuu          | 230 m/min | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen) | soveltuu          | 180 m/min | N         |
| Alu > 10% Si                 | soveltuu          | 140 m/min | N         |
| PMMA akryyli                 | soveltuu          | 200 m/min | N         |
| PE-HD                        | soveltuu          | 160 m/min | N         |
| PA 66                        | soveltuu          | 200 m/min | N         |
| PEEK                         | soveltuu          | 150 m/min | N         |
| PF 31                        | soveltuu          | 130 m/min | N         |
| Honeycomb Sandwich           | sopii rajoituksin | 300 m/min | N         |
| Cu                           | soveltuu          | 160 m/min | N         |
| CuZn                         | soveltuu          | 200 m/min | N         |
| märkä enintään               | soveltuu          |           |           |
| märkä vähintään              | sopii rajoituksin |           |           |
| kuiva                        | sopii rajoituksin |           |           |
| ilma                         | sopii rajoituksin |           |           |