

Garant**TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201040 4
GTIN	4045197111869
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.

Erikoismuoto **alumiinin työstöön.**

Käyttö:

Erityisesti **alumiinin jyrsintään, upotukseen ja muotojyrsintään.**

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	1
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,015 mm
Terän Ø D_c	4 mm
varren Ø D_s	4 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Terän pituus L_c	15 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Nousukulma	26 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	180 m/min	N
PE-HD	soveltuu	130 m/min	N
PA 66	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	130 m/min	N
PF 31	soveltuu	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	140 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		