



## Holkkiavain, taivutettu, Avainkoko: 7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	621341 7
GTIN	4062406738587
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu erittäin vaativaan käyttöön, erittäin tiukatoleranssiset avainkoot. Erikoisreikämuoto myös paljon ulostyöntyvien pulttien muttereille. Sama avainkoko molemmin puolin. Koko 6 ja 7 molemmin puolin kuusiokanta, alkaen koosta 8 kuusiokanta pitkässä ja 12-kanta lyhyessä haarassa. Taivutettu n. 90 – 95°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili pitkä sivu	6-kulma
Avaimen pituus L <sub>1</sub>	107 mm
Avainkoko	7 mm
Reiän Ø F	6 mm
Irrotusprofiili	Ruuvitalta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili lyhyt sivu	6-kulma
Avaimen pituus L <sub>2</sub>	26 mm
Kulmatulkki	90 - 95 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

molemmin puolin samat avainleveydet

kyllä

Tuotetyyppi

Holkkiavain