

Garant**TKM-pallopääjyrsin, pinnoittamaton, Ø f8 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207028 8
GTIN	4045197596666
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Erillinen kiillotushionta lastutiloissa takaa pitkälästäisten alumiinimateriaalien erinomaisen lastunpoiston. Pituudet standardin DIN 6527 mukaan.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Terän Ø D _c	8 mm
Kavennuksen Ø D ₁	7,5 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	54 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L _c	22 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	4 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W

Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,03×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	220 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	170 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	130 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	180 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	180 m/min	N
PEEK	soveltuu	130 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	140 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

