

Garant**Kapea kiekkojyrsin, pinnoittamaton, Ø×leveys js16×k11: 63X2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	185500 63X2,5
GTIN	4045197097392
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:**

Kolmelta sivulta lastuava kiekkojyrsin, jossa on reikälaippa ja kiilaura. Ristihammastettu: vuoropuolisen viistehammastuksen ansiosta tämä jyrsin lastuaa myös syvissä leikkauksissa erittäin rauhallisesti.

Käyttö:

Urien jyrshintään tai katkaisuun, kun työkappaleen sivupintojen on säilyttävä tarkkoina ja siisteinä.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
HammaslukuZ	28
Lastuamisleveys	2,5 mm

Reiän Ø H7	22 mm
varren malli	reiällä
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1834 A
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	9 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		