

**Garant****Kapea kiekkojyrsin, pinnoittamaton, Ø×leveys js16×k11: 63X3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	185500 63X3
GTIN	4045197097408
Tuoteluokka	11U

**Kuvaus****Malli:**

**Kolmelta sivulta lastuava kiekkojyrsin**, jossa on reikälaippa ja kiilaura. Ristihammastettu: vuoropuolisen viistehammastuksen ansiosta tämä jyrsin lastuaa myös syvissä leikkauksissa erittäin rauhallisesti.

**Käyttö:**

**Urien jyrsintään tai katkaisuun**, kun työkappaleen sivupintojen on säilyttävä tarkkoina ja siisteinä.

**Huomautus:**

$f_z$  arvolle  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	28
Lastuamisleveys	3 mm
Reiän Ø H7	22 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm

Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
varren malli	reiällä
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1834 A
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	9 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		