

**Garant****Kapea kiekkojyrsin, pinnoittamaton, Ø×leveys js16×k11: 80X5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	185500 80X5
GTIN	4045197097507
Tuoteluokka	11U

**Kuvaus****Malli:**

**Kolmelta sivulta lastuava kiekkojyrsin**, jossa on reikälaippa ja kiilaura. Ristihammastettu: vuoropuolisen viistehammastuksen ansiosta tämä jyrsin lastuaa myös syvissä leikkauksissa erittäin rauhallisesti.

**Käyttö:**

**Urien jyrshintään tai katkaisuun**, kun työkappaleen sivupintojen on säilyttävä tarkkoina ja siisteinä.

**Huomautus:**

$f_z$  arvolle  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Terän Ø $D_c$	80 mm
Lastuamisleveys	5 mm
HammaslukuZ	32

Reiän Ø H7	27 mm
varren malli	reiällä
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1834 A
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	9 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		