

Garant
TKM-jiyrsin, sisjäähdytys MTC, pinnoittamaton, Ø DC: 6mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 202249 6 |
| GTIN | 4045197657312 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus
Malli:

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen **kiillotushionta** lastukammioissa takaavat **erinomaisen lastunpoiston** pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa

Pituudet standardin **DIN 6527** mukaan.

Käyttö:

Eryityisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jiyrsinkeksuksissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------------------------|
| Kavennuksen Ø D ₁ | 5,7 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus | 19 mm |
| Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm |
| Syöttö f _z uranjiyrshintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,025 mm |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm |
| HammaslukuZ | 3 |
| Varren muoto | HA |
| Terän Ø D _c | 6 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 57 mm |
| Terän pituus L _c | 13 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h6 |
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA |
| Nousukulma | 45 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | DIN 6527 |
| tyyppi | W |
| Kierukkukulmaominaisuus | epätasainen |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | täysuran työstösyvyys $1 \times D$ |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | $0,5 \times D$ särmäyksessä |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alu | soveltuu | 190 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 150 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 120 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 180 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 130 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 150 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 130 m/min | N |
| PF 31 | soveltuu | 110 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | sopii rajoituksin | 180 m/min | N |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|---|
| Cu | soveltuu | 120 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 150 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB