



LED-taskulamppu Core sis. paristot, Tyyppi: P3-CORE



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 081370 P3-CORE |
| GTIN | 4058205028462 |
| Tuoteluokka | 04B |

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojaattujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Ledlenser Core -sarja, tunnetun P-sarjan uusi sukupolvi. **Advanced Focus System (AFS)** Advanced Focus System -järjestelmässä on linssi ja heijastin yhdessä, ja se yhdistää näin kummankin järjestelmän edut. Tuloksena on erinomainen valon keskitys polttopisteeseen sekä yhtenäinen, hajoamaton valokeila. Tämän vuoksi Advanced Focus System onkin yksi maailman parhaita LED-lampuissa käytettäviä kohdistusjärjestelmiä.

Rapid Focus

Tavallisia kääntömekanismilla varustettuja tarkennusjärjestelmiä on normaalisti käytettävä molemmilla käsillä. Rapid Focus mahdollistaa valokeilan nopean säädön vain yhdellä kädellä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Valovirta | 90 lm |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Valovirta, porras 3 | 15 lm |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Taskulampputoiminto | Tarkennus |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Valmistajamerkintä | P3 Core |
| IP-suojaluokka | IP 54 |
| Pään Ø | 20 mm |
| Valaisuaika porras 3 | 6 h |
| Valaisuaika porras 2 | 4 h |
| Nopea tarkennus | kyllä |
| Paristotyyppi | Micro, AAA |
| Advanced Focus System (AFS) | kyllä |
| Lamppu | LED-moduuli |
| Valovirta, porras 2 | 50 lm |
| Valaisuaika | 3 h |
| Paino | 42 g |
| Tuotetyyppi | Taskulamppu |