



LED-taskulamppu Core sis. paristot, Tyyppi: P4-CORE



Tilastiedot

Tilausnumero	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojaattujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Ledlenser Core -sarja, tunnetun P-sarjan uusi sukupolvi. **Advanced Focus System (AFS)** Advanced Focus System -järjestelmässä on linssi ja heijastin yhdessä, ja se yhdistää näin kummankin järjestelmän edut. Tuloksena on erinomainen valon keskitys polttopisteeseen sekä yhtenäinen, hajoamaton valokeila. Tämän vuoksi Advanced Focus System onkin yksi maailman parhaita LED-lampuissa käytettäviä kohdistusjärjestelmiä.

Rapid Focus

Tavallisia kääntömekanismilla varustettuja tarkennusjärjestelmiä on normaalisti käytettävä molemmilla käsillä. Rapid Focus mahdollistaa valokeilan nopean säädön vain yhdellä kädellä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot.

Tekninen kuvaus

Valaisuaika porras 2	9 h
Lamppu	LED-moduuli
Valovirta, porras 2	60 lm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Valovirta	120 lm
Paristotyyppi	Micro, AAA
Valmistajamerkintä	P4 Core
Kokonaispituus	150 mm
Paino	58 g
IP-suojausluokka	IP 54
Valaisuaika	5 h
Valovirta, porras 3	15 lm
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Pään Ø	15 mm
Nopea tarkennus	kyllä
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Valaisuaika porras 3	20 h
Tuotetyyppi	Taskulamppu