



LED-taskulamppu Core akkuineen, Tyyppi: P2R-CORE



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 081468 P2R-CORE |
| GTIN | 4058205020367 |
| Tuoteluokka | 04B |

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojustujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Ledlenser Core -sarja, tunnetun P-sarjan uusi sukupolvi.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------|
| Akkutyyppi | Litium-ioni |
| Valaisuaika | 0,5 h |
| Kokonaispituus | 103 mm |
| Valovirta, porras 3 | 15 lm |
| Valovirta | 120 lm |
| IP-suojausluokka | IP 54 |
| Paino | 36 g |
| Valaisuaika porras 3 | 5 h |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Valovirta, porras 2 | 50 lm |
| Valaisuaika porras 2 | 1 h |
| Pään Ø | 15 mm |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Tuotetyppi | Taskulamppu |