



LED-otsalamppu akkuineen, Tyyppi: H5R-CORE



Tilaustiedot

Tilausnumero	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat LED-otsalamput ammattikäyttöön.

- **Käännettävä pää ja portaaton tarkennustoiminto.**
- **Intuitiivinen käyttö ja portaaton himmennys.**
- **Vaihdeettava, pestävä otsanauha.**
- **Ledlenser Connecting System yhtenäisenä rajapintana mahdollistaa laajan tarvikevalikoiman helpon kytkemisen.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Valovirran tehostin	500 lm
IP-suojausluokka	IP 67
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valaisuaika	2 h
Pään Ø	32 mm
Valaisuaika porras 2	50 h
Valovirta	400 lm

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valmistajamerkintä	H5R Core
Paino	167 g
Valovirta, porras 2	15 lm
Tuotetyyppi	Otsavalaisin