

## ESD-puhdistusliinat, 50 kpl, Tyyppi: 50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	972940 50
GTIN	4057989086101
Tuoteluokka	98E

### Kuvaus

**Malli:**

ESD-puhdistusliinat WIPEX®-MICRO voidaan pestä 90 °C:ssa, voidaan steriloida ja ovat nukattomia.

Päätevastus n.  $10^{10} \Omega$ . Koko 400 x 380 mm, Z-taivutettu.

Materiaali: 50% polyamidi / 50% polyesteri.

Väri: valkoinen

**Toimituksen sisältö:**

50 liinaa

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Pituus: 400 mm

Leveys: 380 mm

### Tekninen kuvaus

Leveys	380 mm
Pituus	400 mm
Materiaali	50% polyamidi; 50% polyesteri
Väri	valkoinen
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD

Tuotetyyppi

Pesuliina