

**Garant****Räikällä varustettu työkalunpidin, Täysteräs, Kokonaispituus: 117mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148701 117
GTIN	4062406754655
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Kaksileukakiristysistukka nelikulmaisten varsien kiinnittämiseen. Sivusuunnassa liikkuva T-väännin, jonka päissä on keskellä urat lukituskuulalle. **Pidike, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa.** Räikässä on suunnanvaihdin ja kiinteä asento. **Täysteräsmalli** suureen vääntömomenttirasitukseen. Jyrsityt ja karkaistut kiinnitysleuat korkeaan sitkeyteen ja pinnan kovuuteen. **Raskas malli** enintään M20-kokoisille kierretapeille.

**Päänpuoleinen** kuusiokulma **avainkoolla** 22 mm.

**Käyttö:**

Soveltuu erityisen hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

**Huomautus:**

Muiden kierretappi- ja kalvinkokojen nelikulmamitat ovat kunkin tuoteluokan taulukossa.

**Tekninen kuvaus**

Leukaväli □	8,5 - 12,5 mm
Kokonaispituus	110 mm
käsikierretapille DIN 352	M13 – M20
Vaihtoleuka nro 148712 koko	117
Materiaali	Täysteräs
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

