

**Garant****Räikällä varustettu työkalunpidin, Täysteräs, Kokonaispituus: 85mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	148701 85
GTIN	4062406754631
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Kaksileukakiristysistukka nelikulmaisten varsien kiinnittämiseen. Sivusuunnassa liikkuva T-väännin, jonka päissä on keskellä urat lukituskuulalle. **Pidike, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa.** Räikässä on suunnanvaihdin ja kiinteä asento. **Täysteräsmalli** suureen vääntömomenttirasitukseen. Jyrsityt ja karkaistut kiinnitysleuat korkeaan sitkeyteen ja pinnan kovuuteen.

**Käyttö:**

Soveltuu erityisen hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

**Huomautus:**

Muiden kierretappi- ja kalvinkokojen nelikulmamitat ovat kunkin tuoteluokan taulukossa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	85 mm
käsikierretapille DIN 352	M3 - M10
Leukaväli □	2,5 - 5,5 mm
Vaihtoleuka nro 148712 koko	85

Materiaali	Täysteräs
Tuotetyyppi	Työkalunpidin