

Garant**Räikällä varustettu työkalunpidin pitkä, Täysteräs, Kokonaispituus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	149001 250
GTIN	4062406754686
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Kaksileukakiristysistukka nelikulmaisten varsien kiinnittämiseen. Sivusuunnassa liikkuva T-väännin, jonka päissä on keskellä urat lukituskuulalle. **Pidike, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa.** Räikässä on suunnanvaihdin ja kiinteä asento. **Täysteräsmalli** suureen vääntömomenttirasitukseen. Jyrsityt ja karkaistut kiinnitysleuat korkeaan sitkeyteen ja pinnan kovuuteen.

Käyttö:

Soveltuu kierteitykseen syvällä olevissa, vaikeapääsyisissä paikoissa.

Huomautus:

Muiden kierretappi- ja kalvinkokojen nelikulmamitat ovat kunkin tuoteluokan taulukossa.

Tekninen kuvaus

käsikierretapille DIN 352	M3 - M10
Leukaväli □	2,5 - 5,5 mm
Kokonaispituus	250 mm
Vaihtoleuka nro 148712 koko	85

Materiaali	Täysteräs
Tuotetyyppi	Työkalunpidin