



SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 16, Reikä d2 (H7): 16mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319305 16 |
| GTIN | 4062406745905 |
| Tuoteluokka | 32U |

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58+/-2.
- Kaikki toimintapinnat hiottu.
- Lävistetty VDI-varsi.
- Kaksi kuulasuihketussuutinta.

Etu:

- Sopii myös pidemmille sisäSORVAUSpitimille.
- SisäSORVAUSpitimien yksilöllinen pituussäätö.

Käyttö:

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|-------|
| Reikä d ₂ (H7) | 16 mm |
| l ₇ | 34 mm |
| l ₆ | 44 mm |
| Jäähdytiskanavan kierre | M5 |
| Kiristysruuvien kierre | M8 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Muoto | E |
| VDI-koko | VDI 16 |
| d ₆ | 40 mm |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 16 |
| Tuotetyyppi | VDI-sisäSORVAUSPIDIN |