



SisäSORVAUSpidin Muoto E2, VDI 16, Reikä d2 (H7): 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319305 12
GTIN	4062406745899
Tuoteluokka	32U

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58+/-2.
- Kaikki toimintapinnat hiottu.
- Lävistetty VDI-varsi.
- Kaksi kuulasuihketussuutinta.

Etu:

- Sopii myös pidemmille sisäSORVAUSpitimille.
- SisäSORVAUSpitimien yksilöllinen pituussäätö.

Käyttö:

SisäSORVAUSpitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_6	44 mm
l_7	34 mm
Reikä d_2 (H7)	12 mm
Jäähdytiskanavan kierre	M5
Kiristysruuvin kierre	M8

Muoto	E
VDI-koko	VDI 16
d ₆	40 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSPIDIN